

# Axialbausatz EAMM-A-M48-60G

Teilenummer: 8063552

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                 |
|-----------------------------|----------------------|
| Nennlänge                   | 26.5 mm              |
| Einbaulage                  | beliebig             |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L       |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C       |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %             |
| Schutzart                   | IP40                 |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C       |
| Massenträgheitsmoment       | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm                |
| Produktgewicht              | 492 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | M48                  |
| Schnittstellencode Motor In | 60G                  |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform         |