


Axialbausatz
EAMM-A-M48-72GA
Teilenummer: 8063557



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	39.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	592 g
Schnittstellencode Aktuator	M48
Schnittstellencode Motor In	72GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform