

Axialbausatz EAMM-A-M80-80G

Teilenummer: 8063565

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	19 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	846 g
Schnittstellencode Aktuator	M80
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform