

Axialbausatz EAMM-A-N48-80P

Teilenummer: 8063592

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	54 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	45 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	620 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	80P 80PA 80RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform