


Proportional-Druckregelventil VEAB-B-26-D15-F-A4-1R1

Teilenummer: 8067668

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Steuerart	direkt
Rückstellart	mechanische Feder
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Dichtprinzip	weich
Gesamtleckage	1 l/h
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Mediumtemperatur	5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Abmessungen B x L x H	18 mm x 67 mm x 66 mm
Pneumatischer Anschluss 1	Flansch
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch
Pneumatischer Anschluss 3	Flansch
Werkstoff Dichtungen	NBR
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Eingangsdruck 1	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
Ausgangsdruck 2	-50 kPa...50 kPa -0.5 bar...0.5 bar -7.25 psi...7.25 psi
Eingangsdruck 3	-0.1 MPa -1 bar -14.5 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	13.5 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	10.5 l/min
Linearität	0.5 %FS
Reproduzierbarkeit	0.4 %FS
Hysterese	0.25 %FS
Temperaturkoeffizient	0.05 %/K

Merkmal	Wert
Gesamtgenauigkeit	0,75 %FS
Produktgewicht	70 g
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Schutzart	IP65
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Betriebsspannungsbereich DC	19 V...29 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	10 %
Sollwert	4 - 20 mA
Signalbereich Analoges Ausgang	4 - 20 mA
Genauigkeit Analogausgang in $\pm$ %FS	2 %FS
Max. elektrische Leistungsaufnahme	1 W
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Kurzschlussfestigkeit	für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis	Sicherheitsstellung VEAA/VEAB: Bei Verlust der elektrischen Versorgung bleibt der Ausgangsdruck ungeregelt erhalten, kann ansteigen oder abfallen - Ventil gesperrt.
Anzeigeart	LED
Elektrischer Anschluss	4-polig M8x1 Stecker nach EN 60947-5-2
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt