


Axialbausatz EAMM-A-L27-40G

Teilenummer: 557974

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nennlänge | 28.7 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 10000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 0.445 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 2 Nm |
| Produktgewicht | 180 g |
| Schnittstellencode Aktuator | L27 |
| Schnittstellencode Motor In | 40G |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |