

Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3L-B2-PB40

Teilenummer: 8070269

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	3-Wege-Kugelhahn Schwenkantrieb
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp3/4
Schaltstellungsanzeige	Schützrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	20
Betriebsdruck	5.5 bar...8 bar
Nenndruck Armatur PN	25
Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inerte Gase Wasser - kein Wasserdampf neutrale Flüssigkeiten
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Taupunkt min. 10 °C unterhalb der Umgebungs- und Mediumstemperatur Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-20 °C...130 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Durchfluss Kv Typ L	41 m³/h
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	CW617N
Werkstoff Dichtungen	HNBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing, verchromt
Werkstoffnummer Kugel	CW614N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	CW614N
Produktgewicht	2914 g

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung