

Stoßdämpfer DYSS-G8-10-10-Y1F

Teilenummer: 8073917

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	10
Hub	10 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1.5 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	10 mm
Max. Anschlagkraft	700 N
Max. Anziehdrehmoment	8 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	6 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	25000 J
Max. Restenergie	0.03 J
Rückstellkraft	4 N
Min. Einschubkraft	24 N
Produktgewicht	105 g
Massebereich	20 kg
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl