



Elektroschlitten EGSK-46-200-10P

Teilenummer: 562784

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	200 mm
Baugröße	46
Reversierspiel	20 µm
Spindeldurchmesser	15 mm
Spindelsteigung	10 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Kugelgewindetrieb
Referenzierung	Referenzschalter
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung	20 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0.52 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,01 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP10
Umgebungstemperatur	0 °C...40 °C
Dynamische Tragzahl Festlager	6600 N
Dynamische Tragzahl Linearführung	21747 N
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb	3140 N
Flächenmomente 2. Grades Iy	240000 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades Iz	1500000 mm ⁴
Max. Antriebsmoment	0.42 Nm
Max. Kraft Fy	4919 N
Max. Kraft Fz	4919 N
Max. Moment Mx	145 Nm
Max. Moment My	48.7 Nm
Max. Moment Mz	48.7 Nm
Max. Vorschubkraft Fx	264 N
Leerlaufantriebsmoment	0.1 Nm
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb	6760 N

Merkmal	Wert
Statische Tragzahl Linearführung	45500 N
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	0.39 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JO	0.0847 kgcm ²
Vorschubkonstante	10 mm/U
Statische Tragzahl Festlager	3240 N
Referenzlebensdauer	5000 km
Bewegte Masse	910 g
Gewicht Schlitten	910 g
Produktgewicht	7710 g
Gewicht Zusatzschlitten	910 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	5170 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	127 g
Befestigungsart	mit Innengewinde und Passstift
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Druckguss beschichtet
Werkstoff Profil	beschichtet hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Druckguss beschichtet
Werkstoff Schlitten	Stahl
Werkstoff Spindelmutter	Stahl
Werkstoff Spindel	Stahl