


Wasserabscheider MS6N-LWS-1/2-U-V

Teilenummer: 564873

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | Zentrifugalabscheider |
| Max. Kondensatmenge | 38 ml |
| Schalenschutz | integriert als Metallschale |
| Kondensatabscheidegrad | 99 % |
| Betriebsdruck | 2 bar...12 bar |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 3800 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4] |
| Mediumtemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 820 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/2 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |