

# Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14-14

Teilenummer: 566628

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rastermaß                                     | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Anzahl Ventilplätze                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebsdruck                                 | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zulassung                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                | Klasse 5 nach ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage      | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung       | 0.65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage             | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktgewicht                                | 610 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 3                     | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 5                     | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff Anschlussleiste                     | Aluminium-Knetlegierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |