


Ventil-Ansteuermodul VAEM-V-S8EPRS2

Teilenummer: 8088772

FESTO



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	92 mm x 100 mm x 28 mm
Diagnose per LED	Error Run
Diagnose per Bus	Drahtbruch am Ausgang Kurzschluss/Überlast Ausgang Parametrierfehler Unterspannung Lastversorgung
Einbaulage	beliebig
Parametrierung	Einstellung der Parameter pro Ausgang
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Bedienelemente	DIP-Schalter für Baudrate
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	36 mA
Triggerpegel	Pegel 14 V ... 24 V
Lastspannungsbereich DC	8 V...24 V
Maximale Anzahl Ausgänge	8
Anzugsstrom, pro Ausgang	20 mA...1000 mA
Haltestrom, pro Ausgang	20 mA...400 mA
Anzugsstrom, gesamt	4 A
Haltestrom, gesamt	1.8 A
Anzugszeit	100 ms
Zeitauflösung	0.2 ms
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verschmutzungsgrad	2
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Spannungsversorgung, Funktion	Digitaler Triggereingang Spannungsversorgung
Spannungsversorgung, Anschlussart	Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik	Leiterplattensteckverbinder RM 3,5 mm
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern	5
Kommunikations-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
Kommunikations-Schnittstelle, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Kommunikations-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern	4
Kommunikations-Schnittstelle, Funktion	Parametrierung und Inbetriebnahme

Merkmal	Wert
Kommunikations-Schnittstelle, Protokoll	ASCII über RS232
Kommunikations-Schnittstelle, Übertragungsrate	9,6 - 115,2 kBd
Kommunikations-Schnittstelle, Galvanische Trennung	nein
Ethernet-Schnittstelle, Anschlussart	Dose
Ethernet-Schnittstelle, Anschlusstechnik	RJ45
Ethernet-Schnittstelle, Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Ethernet-Schnittstelle, Funktion	Parametrierung und Inbetriebnahme
Ethernet-Schnittstelle, Protokoll	Modbus TCP
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart	2x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik	Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss Ausgang, Leiterquerschnitt	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion	Schaltausgang
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Zulassung	RCM Mark
Nenneinsatzhöhe	<= 2000 m NHN
Produktgewicht	98 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform