

# Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18-10-GR

Teilenummer: 573440

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rastermaß                                     | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Anzahl Ventilplätze                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zulassung                                     | c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagertemperatur                               | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                                | 616 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschluss Steuerluft 12/14                    | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschluss Steuerabluft 82/84                  | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 2                     | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 3                     | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 4                     | M7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 5                     | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff Anschlussleiste                     | Aluminium-Knetlegierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |