

# Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1K7-LR

Teilenummer: 573946

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungseigenschaft                        | für statische Anwendungen                                                        |
| Verpolungsschutz                           | bipolar                                                                          |
| Zusätzliche Funktionen                     | Funkenlöschung<br>Haltestromabsenkung                                            |
| Signalzustandsanzeige                      | LED                                                                              |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 24 V                                                                             |
| Stoßspannungsfestigkeit                    | 0.8 kV                                                                           |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                                                                |
| Zulassung                                  | RCM Mark                                                                         |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie                                                           |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Schutzart                                  | IP65                                                                             |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...60 °C                                                                    |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                         |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 0.27 Nm                                                                          |
| Min. Kabel-Biegeradius                     | 34 mm                                                                            |
| Produktgewicht                             | 20 g                                                                             |
| Elektrischer Anschluss                     | 2-polig / 2-adrig<br>Dose gewinkelt / Kabel<br>viereckige Bauform / offenes Ende |
| Kabelaufbau                                | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Kabeldurchmesser                           | 3.4 mm                                                                           |
| Toleranz Kabeldurchmesser                  | ± 0,1 mm                                                                         |
| Kabellänge                                 | 1 m                                                                              |
| Aderenden                                  | Aderendhülse                                                                     |
| Schutzleiteranschluss                      | nicht vorhanden                                                                  |
| Befestigungsart                            | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube                                 |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                                                                          |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                     |
| Werkstoff Deckel                           | PA                                                                               |

| <b>Merkmal</b>        | <b>Wert</b>     |
|-----------------------|-----------------|
| Werkstoff Dichtungen  | EPDM            |
| Werkstoff Gehäuse     | PA              |
| Werkstoff Kabelmantel | TPV             |
| Werkstoff Schrauben   | Vergütungsstahl |