


# Linienportal DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

Teilenummer: 574531

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Gruppe	Linienportal 15
Nutzlast	0 ... 15 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-40
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,08 mm