


# Magnetventil VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8-1B2

Teilenummer: 575589

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ventilfunktion                                    | 3/2 offen monostabil                    |
| Betätigungsart                                    | elektrisch                              |
| Ventilgröße                                       | 31 mm                                   |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 2300 l/min                              |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                    | G3/8                                    |
| Betriebsspannung                                  | 24V DC                                  |
| Betriebsdruck                                     | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar    |
| Konstruktiver Aufbau                              | Kolben-Schieber                         |
| Rückstellart                                      | mechanische Feder                       |
| Zulassung                                         | c UL us - Recognized (OL)               |
| Maritime Klassifizierung                          | siehe Zertifikat                        |
| Zertifikat ausstellende Stelle                    | DNVGL-TAA000011J                        |
| Schutzart                                         | IP65<br>mit Steckdose<br>nach IEC 60529 |
| Nennweite                                         | 9.4 mm                                  |
| Abluftfunktion                                    | drosselbar                              |
| Dichtprinzip                                      | weich                                   |
| Einbaulage                                        | beliebig                                |
| Handhilfsbetätigung                               | rastend<br>tastend                      |
| Steuerart                                         | vorgesteuert                            |
| Steuerluftversorgung                              | intern                                  |
| Strömungsrichtung                                 | nicht reversibel                        |
| Überdeckung                                       | positive Überdeckung                    |
| b-Wert                                            | 0.3                                     |
| C-Wert                                            | 9.2 l/sbar                              |
| Schaltzeit aus                                    | 57 ms                                   |
| Schaltzeit ein                                    | 15 ms                                   |
| Einschaltdauer                                    | 100%                                    |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal            | 2000 µs                                 |

| Merkmal                                | Wert                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal | 3600 µs                                                                     |
| Spulenkennwerte                        | 24 V DC: 3,3 W                                                              |
| Zulässige Spannungsschwankungen        | +/- 10 %                                                                    |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                      | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                       | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Reinraumklasse                         | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                                   |
| Mediumtemperatur                       | -10 °C...60 °C                                                              |
| Steuermedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Umgebungstemperatur                    | -10 °C...60 °C                                                              |
| Produktgewicht                         | 405 g                                                                       |
| Elektrischer Anschluss                 | Form B<br>nach Industriestandard (11 mm)                                    |
| Befestigungsart                        | auf Anschlussleiste<br>mit Durchgangsbohrung<br>wahlweise:                  |
| Anschluss Atmungsöffnung               | nicht gefasst                                                               |
| Anschluss Steuerabluft 82              | M5                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G3/8                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 2              | G3/8                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 3              | G3/8                                                                        |
| Werkstoff-Hinweis                      | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen                   | HNBR<br>NBR                                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium-Druckguss<br>lackiert                                             |
| Werkstoff Kolbenschieber               | Aluminium-Knetlegierung                                                     |
| Werkstoff Schrauben                    | Stahl, vernickelt                                                           |