


# Spindelachse ELGT-BS-160-750-10P

Teilenummer: 8124522

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshub                                    | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baugröße                                      | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hubreserve                                    | 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reversierspiel                                | 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spindeldurchmesser                            | 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spindelsteigung                               | 10 mm/U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Einbaulage                                    | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Führung                                       | Kugelumlaufführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konstruktiver Aufbau                          | Elektromechanische Linearachse mit Kugelumlaufspindel                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motorart                                      | Schrittmotor<br>Servomotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spindel-Typ                                   | Kugelumlaufspindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Varianten                                     | Metalle mit Kupfer, Zink oder Nickel als Hauptbestandteil sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausnahmen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen.                                                                                                    |
| Max. Beschleunigung                           | 15 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Max. Drehzahl                                 | 3000 1/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Geschwindigkeit                          | 0.5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wiederholgenauigkeit                          | ±0,02 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einschaltdauer                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse                                | Klasse 8 nach ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzart                                     | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur                           | 0 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dauervorschubkraft                            | 1575 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flächenmomente 2. Grades Iy                   | 1411000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flächenmomente 2. Grades Iz                   | 15257000 mm <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Merkmal                                                                 | Wert                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit              | 0.4 Nm                                    |
| Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit              | 0.2 Nm                                    |
| Max. Kraft Fy                                                           | 9550 N                                    |
| Max. Kraft Fz                                                           | 11370 N                                   |
| Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 35183 N                                   |
| Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 41887 N                                   |
| Max. Moment Mx                                                          | 600 Nm                                    |
| Max. Moment My                                                          | 560 Nm                                    |
| Max. Moment Mz                                                          | 560 Nm                                    |
| Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 2210 Nm                                   |
| My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 2063 Nm                                   |
| Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 2063 Nm                                   |
| Max. Radialkraft am Antriebsschaft                                      | 340 N                                     |
| Max. Vorschubkraft Fx                                                   | 1575 N                                    |
| Torsionsträgheitsmoment It                                              | 726000 mm <sup>4</sup>                    |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub                                  | 0.809 kgcm <sup>2</sup>                   |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast                                | 0.0253 kgcm <sup>2</sup>                  |
| Massenträgheitsmoment JO                                                | 0.3175 kgcm <sup>2</sup>                  |
| Vorschubkonstante                                                       | 10 mm/U                                   |
| Bewegte Masse                                                           | 3855 g                                    |
| Produktgewicht                                                          | 23630 g                                   |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                               | 9564 g                                    |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                                          | 188 g                                     |
| Dynamische Durchbiegung (Last bewegt)                                   | 0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm |
| Statische Durchbiegung (Last im Stillstand)                             | 0,1 % der Länge der Achse                 |
| Schnittstellencode Aktuator                                             | T46                                       |
| Werkstoff Abschlussdeckel                                               | Aluminium-Druckguss, lackiert             |
| Werkstoff Profil                                                        | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert         |
| Werkstoff-Hinweis                                                       | RoHS konform                              |
| Werkstoff Antriebsdeckel                                                | Aluminium-Druckguss, lackiert             |
| Werkstoff Führung Schlitten                                             | Stahl                                     |
| Werkstoff Führungsschiene                                               | Stahl                                     |
| Werkstoff Schlitten                                                     | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert         |
| Werkstoff Spindelmutter                                                 | Stahl                                     |
| Werkstoff Spindel                                                       | Stahl                                     |