


# T-Schnellverschraubung TCK-1/8-PK-4-KU

Teilenummer: 6263

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 3.4 mm                                                               |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtkante                                                           |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                             |
| Bauform                                    | T-Form                                                               |
| Gebindegröße                               | 10                                                                   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi    |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                               |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                   |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...60 °C                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/8                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 6 mm<br>für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter                   | POM                                                                  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                         |
| Werkstoff Gehäuse                          | POM                                                                  |
| Werkstoff Hohlschraube                     | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                    |
| Werkstoff Schwenkanschluss                 | POM                                                                  |