


## Teilenummer: 8000549

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite                                         | 54 mm                                                      |
| Basierend auf Norm                                | ISO 5599-2                                                 |
| Einbaulage                                        | beliebig                                                   |
| Pneumatische Höhenverkettung                      | Alternative Druckversorgung für 1 und 14                   |
| Betriebsdruck                                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                     |
| Eingangsdruck 1                                   | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 2800 l/min                                                 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)          | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                         |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)        | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel        |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Schutzart                                         | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Umgebungstemperatur                               | -5 °C...50 °C                                              |
| Produktgewicht                                    | 605 g                                                      |
| Befestigungsart Höhenverkettung                   | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte         |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                 | Aluminium-Druckguss                                        |