

Adapterplattenbausatz EHAM-MA-E19-25-C11

Teilenummer: 8140774

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20 25 26 32
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Montagebausatz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Produktgewicht	71 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Schnittstellencode Basis	E8-35
Schnittstellencode Aufbau	E8-35
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium, eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Zentrierelemente	hochlegierter Stahl