# Getriebe
# EMGA-80-P-G20-SAS-100

Teilenummer: 8141752



## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Flanschgröße Getriebe | 80 mm |
| Flanschgröße Motor | 100 mm |
| Verdrehspiel | 0.15 deg |
| Getriebeart | Planetengetriebe |
| Getriebeübersetzung | 20:1 |
| Max. Antriebsdrehzahl | 7000 1/min |
| Betriebstemperatur Getriebe | -25 °C...90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP54 |
| Dauerabtriebsdrehmoment | 120 Nm |
| Massenträgheitsmoment Getriebe | 0.406 kgcm² |
| Max. Abtriebsdrehmoment | 192 Nm |
| Max. Wirkungsgrad | 96 % |
| Verdrehsteifigkeit | 10.4 Nm/arcmin |
| Produktgewicht | 2800 g |
| Schnittstelle Getriebe Abtrieb | 80G |
| Schnittstelle Getriebe Antrieb | 100A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |