



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Linienportal
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Max. Beschleunigung	30 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	4 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100%
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	10 °C...40 °C
Max. Prozesskraft in Z-Richtung	500 N
Nennlast bei maximaler Dynamik	10 kg
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz mit Nutzensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform