


Axialbausatz
EAMM-A-K95-150A
Teilenummer: 8157278

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	1986 g
Schnittstellencode Aktuator	K95
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform