

# Axialbausatz EAMM-A-K95-190B

Teilenummer: 8157281

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	180 Nm
Produktgewicht	3298 g
Schnittstellencode Aktuator	K95
Schnittstellencode Motor In	190A 190B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform