

Führungssachse ELFA-RF-70- -

Teilenummer: 8037967

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Arbeitshub	50 mm...7000 mm
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Führung	Rollenführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	50 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	10 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Flächenmomente 2. Grades Iy	139140 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades Iz	433100 mm ⁴
Max. Kraft Fy	500 N
Max. Kraft Fz	500 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand	25 N
Max. Moment Mx	11 Nm
Max. Kraft Fy Gesamtachse	500 N
Max. Kraft Fz Gesamtachse	500 N
Max. Moment Mx Gesamtachse	11 Nm
Referenzlebensdauer	10000 km
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	2320 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	2320 N
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	51 Nm
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	30.54 g
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt)	0,05 % der Länge der Achse,maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand)	0,1 % der Länge der Achse
Befestigungsart	mit Zubehör

Merkmal	Wert
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckband	rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Führung	Stahl
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert