


Mediengetrenntes Magnetventil VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7

Teilenummer: 8170083

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Wippenventil mit Membrandichtung
Dichtprinzip	weich
vom Medium berührte Werkstoffe	FFPM PEEK
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Nennweite	1.2 mm
Strömungsrichtung	reversibel mit Einschränkungen
Betätigungsart	elektrisch
Steuerart	direkt
Rückstellart	mechanische Feder
Handhilfsbetätigung	keine
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung für Schraube M2
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Q7
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Baugröße	7
Rastermaß	7.5 mm
Fluidanschluss	Flansch
Medium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Medium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten maximale Partikelgröße 5 µm
Innenvolumen	16 µl Fluidraum Ventil 26 µl Ventil mit fluidischen Anschlüssen
Mediumtemperatur flüssige Medien	15 °C...50 °C
Mediumtemperatur gasförmige Medien	15 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	15 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Mediumsdruck	-0.05 MPa...0.2 MPa -0.5 bar...2 bar -7.25 psi...29 psi

Merkmal	Wert
Hinweis zum Mediumsdruck	COM: -0,25 - 2 bar / -0,025 - 0,2 MPa / -3,625 - 29 psi NC: -0,5 - 0,5 bar / -0,05 - 0,05 MPa / -7,25 - 7,25 psi NO: -0,5 - 0,5 bar / -0,05 - 0,05 MPa / -7,25 - 7,25 psi
Druckdifferenz	0.2 MPa 2 bar 29 psi
Berstdruck	2.3 MPa 23 bar 333.5 psi
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...26 V
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich DC	mit elektrischer Anschlussplatte VAVE-K1-...
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Elektrische Leistungsaufnahme	3.5 W
Hinweis zur Leistungsaufnahme	Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 3,5 W für 60 ms, in Verbindung mit VAVE-K1-...
Spulenkennwerte	12 - 26 V DC: Niederstromphase 0,06 W, Hochstromphase 2,2 W
Isolierstoffklasse	B
Einschaltdauer	100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten.
Max. Schaltfrequenz	6 Hz
Hinweis zur Schaltfrequenz	abhängig von Umgebungstemperatur und Einbauzustand Bei 100 % Einschaltdauer abhängig von Umgebungstemperatur und Einbauzustand. Bei Einschaltdauer <100 % höhere Schaltfrequenzen möglich.
Schaltzeit ein flüssige Medien	9 ms
Schaltzeit ein gasförmige Medien	9 ms
Schaltzeit aus flüssige Medien	9 ms
Schaltzeit aus gasförmige Medien	9 ms
Hinweis zur Schaltzeit	Schaltzeit ist abhängig von Medium, Temperatur, Mediumsdruck und individuellen Betriebsbedingungen FFPM kann bei Temperaturen unter Raumtemperatur ein langsames Schaltverhalten aufweisen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	11 l/min
Hinweis zum Normalnenndurchfluss	Bei einem Druckabfall von 1 -> 0 bar (gasförmige Medien)
Durchfluss Kv	0.021 m³/h 0.35 l/min
Hinweis zu Durchfluss Kv	Für Medium Wasser Druckdifferenz 1 bar
Durchfluss Wasser bei max. Betriebsdruck	0,03 m³/h 0,5 l/min
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PEEK PPA-verstärkt
Werkstoff Membran	FFPM
Werkstoff Dichtungen	FFPM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Produktgewicht	10.9 g
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Anwendungshinweis	nur für den Einsatz in Innenräumen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung