



# Magnetventil VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S

Teilenummer: 8042574

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ventilfunktion                                    | 2x3/2 geschlossen monostabil           |
| Betätigungsart                                    | elektrisch                             |
| Ventilgröße                                       | 14 mm                                  |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 350 l/min                              |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                    | Flansch                                |
| Betriebsspannung                                  | 24V DC                                 |
| Betriebsdruck                                     | 0.15 MPa...0.7 MPa<br>1.5 bar...7 bar  |
| Konstruktiver Aufbau                              | Kolbenschieber mit Dichtring           |
| Rückstellart                                      | pneumatische Feder                     |
| Zulassung                                         | c UL us - Recognized (OL)              |
| Zertifikat ausstellende Stelle                    | UL MH19482                             |
| Schutzart                                         | IP65                                   |
| Abluftfunktion                                    | drosselbar                             |
| Dichtprinzip                                      | weich                                  |
| Einbaulage                                        | beliebig                               |
| Handhilfsbetätigung                               | rastend<br>tastend                     |
| Steuerart                                         | vorgesteuert                           |
| Steuerluftversorgung                              | intern                                 |
| Strömungsrichtung                                 | nicht reversibel                       |
| Überdeckung                                       | positive Überdeckung                   |
| Signalzustandsanzeige                             | LED                                    |
| Max. Schaltfrequenz                               | 2 Hz                                   |
| Schaltzeit aus                                    | 20 ms                                  |
| Schaltzeit ein                                    | 13 ms                                  |
| Einschaltdauer                                    | 100%                                   |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal            | 1600 µs                                |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal            | 3000 µs                                |
| Spulenkennwerte                                   | 24 V DC: 0,8 W                         |
| Zulässige Spannungsschwankungen                   | +/- 10 %                               |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| <b>Merkmal</b>                     | <b>Wert</b>                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                  | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                   | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                                           |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                                                          |
| Mediumtemperatur                   | -5 °C...50 °C                                                               |
| Steuermedium                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                                                               |
| Produktgewicht                     | 75 g                                                                        |
| Elektrischer Anschluss             | 3-polig<br>M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104<br>Stecker                    |
| Befestigungsart                    | auf Anschlussleiste<br>mit Durchgangsbohrung                                |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Flansch                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 4          | Flansch                                                                     |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen               | HNBR<br>NBR                                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Knetlegierung                                                     |