



# Reglerplatte VMPA14-B8-R1C2-C-06

Teilenummer: 8043342

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite                          | 14 mm                                                      |
| Einbaulage                         | beliebig                                                   |
| Pneumatische Höhenverkettung       | Druckregler für 1                                          |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung           |
| Zuwahl Manometer                   | möglich                                                    |
| Druckregelbereich                  | 0.5 bar...6 bar                                            |
| Eingangsdruck 1                    | 0.5 bar...10 bar                                           |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Schutzart                          | IP65<br>nach IEC 60529                                     |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                                              |
| Max. Anziehdrehmoment              | 0.65 Nm                                                    |
| Produktgewicht                     | 76 g                                                       |
| Befestigungsart Höhenverkettung    | auf Verkettungsplatte                                      |
| Anschluss Manometer                | M5                                                         |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Bedienteil               | PA                                                         |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                                        |
| Werkstoff Reglergehäuse            | PA                                                         |