


Axialbausatz
EAMM-A-L48-50GA-G2
Teilenummer: 8188639



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	42.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	415 g
Schnittstellencode Aktuator	L48
Schnittstellencode Motor In	50GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform