

Axialbausatz EAMM-A-S95-120G

Teilenummer: 8197476

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	100.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	75 Nm
Produktgewicht	4350 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform