


Axialbausatz
EAMM-A-L27-60G
Teilenummer: 8063455

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	37.1 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.45 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	362 g
Schnittstellencode Aktuator	L27
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform