


# Vakuumsaugdüsen-Patrone OASP-G4-14-L3

Teilenummer: 8199154

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1.4 mm
Ejektorcharakteristik	hoher Saugvolumenstrom
Konstruktiver Aufbau	Vakuumsaugdüse 3-stufig
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	0.8 MPa 8 bar 116 psi
Betriebsdruck	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Betriebsdruck für max. Vakuum	0.79 MPa 7.9 bar 114.55 psi
Max. Vakuum	81 %
Nennbetriebsdruck	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	245 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0.37 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge (außer Schalldämpfer)
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	einsteckbar
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	PA-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	PA-verstärkt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig