

Wellenzapfen
DARF-Q13-12
Teilenummer: 8200997

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Einbaulage	beliebig
für Kolben-Ø	Ø12
Konstruktiver Aufbau	Wellenzapfen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Reinraumklasse	Klasse 9 nach ISO 14644-1
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Biegemoment	2 Nm
Max. axiale Belastung statisch	80 N
Produktgewicht	50 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Wellenzapfen	Vergütungsstahl