

Axialbausatz EAMM-A-L95-68GA

Teilenummer: 8063524

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	73.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	374 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	93 Nm
Produktgewicht	2809 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	68GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform