Axialbausatz
EAMM-A-M43-50GA

Teilenummer: 8063540



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	22.3 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	396 g
Schnittstellencode Aktuator	M43
Schnittstellencode Motor In	50GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform