

Längenausgleich VAL-3/8-80-F1A

Teilenummer: 8210510

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	80 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	275 g
Befestigungsart	mit Außengewinde M25x1,5
Saugerbefestigung	Innengewinde G3/8
Vakuumananschluss	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Halter	Aluminium POM hochlegierter Stahl rostfrei