

# Wartungsgeräte-Kombination MSB6-AGF:J2:M1-WP

Teilenummer: 8233051

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                           | 6                                                                                                      |
| Baureihe                           | MS                                                                                                     |
| Betätigungssicherung               | Drehknopf mit Arretierung<br>mit Zubehör schliessbar                                                   |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°                                                                                       |
| Kondensatablass                    | vollautomatisch                                                                                        |
| Konstruktiver Aufbau               | Filter-Regler-Öler                                                                                     |
| Max. Kondensatmenge                | 38 ml                                                                                                  |
| Filterfeinheit                     | 40 µm                                                                                                  |
| Max. Ölfüllmenge                   | 75 cm³                                                                                                 |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Vordruckkompensation<br>mit Sekundärentlüftung<br>mit Rückstromverhalten |
| Schalenschutz                      | Kunststoffschutzkorb                                                                                   |
| Druckanzeige                       | mit Manometer                                                                                          |
| Betriebsdruck                      | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                                    |
| Druckregelbereich                  | 0.5 bar...12 bar                                                                                       |
| Max. Normaldurchfluss              | 3700 l/min                                                                                             |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte Gase                                                  |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                     |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Lagertemperatur                    | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                 |
| Mediumtemperatur                   | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Produktgewicht                     | 1930 g                                                                                                 |
| Befestigungsart                    | mit Befestigungswinkel                                                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1                                                                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1                                                                                                     |

| <b>Merkmal</b>       | <b>Wert</b>         |
|----------------------|---------------------|
| Werkstoff Dichtungen | NBR                 |
| Werkstoff Filter     | PE                  |
| Werkstoff Gehäuse    | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale     | PC                  |