

Caja tomacorriente
NECU-M-B12G5-C2-PB
Número de artículo: 1067905

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso del producto	48.7 g
Conexión eléctrica 1	Zócalo recto M12x1, 5 pines, codificación B, apantallamiento posible
Codificación de conectores	B
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado, apantallable
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...125 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...125 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Resistencia a los picos de tensión	1.5 kV
Características de transmisión	DIN EN 50173 / CAT 5
Diámetro del cable admisible	6 mm...8 mm
Sección de cable	0.14 mm²...0.75 mm²
Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de los contactos crimp	Latón Dorado