

Vakuumsauger OGVM-45-G-N-G14F

Teilenummer: 8073831

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	7.8 mm
Min. Werkstückradius	25 mm
Nennweite	4 mm
Saugerdurchmesser	45 mm
Saugervolumen	9.4 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Glockenform
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0.6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:...]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	77 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	117 N
Produktgewicht	13 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR