


# Amortiguadores DYSR-16-20-Y5-T

Número de artículo: 1138645

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Carrera	20 mm
Amortiguación	Regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	3 m/s
Tiempo de reposición a temperatura ambiente	0.3 s
Tiempo de reposición a temperatura ambiente mín.	1 s
Modo de funcionamiento	Empuje De simple efecto
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Longitud de amortiguación	20 mm
Fuerza máxima de impacto	1600 N
Consumo máximo de energía por carrera	32 J
Consumo máximo de energía por hora	100000 J
Energía residual máxima	0.16 J
Fuerza de reposición	5.4 N
Fuerza de inserción mín.	66 N
Peso del producto	250 g
Rango de masas	160 kg
Tipo de fijación	Con contratuerca
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero cincado
Material del vástago	acero de alta aleación, endurecido