

Vakuumsauger OGVM-30X95-SV-N-G14F

Teilenummer: 8073854

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3 mm
Min. Werkstückradius	40 mm
Nennweite	6 mm
Saugergröße	30x95 mm
Saugervolumen	9.6 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	oval flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-60 kPa -0.6 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:...]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	146 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	114 N
Produktgewicht	44 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Innengewinde G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR