

# Vakuumsauger OGVM-40X85-SV-N-G14F

Teilenummer: 8073855

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert  |
|--|---|
| Höhenausgleich Sauger                    | 4 mm  |
| Min. Werkstückradius                     | 50 mm   |
| Nennweite                                | 6 mm  |
| Saugergröße                              | 40x85 mm  |
| Saugervolumen                            | 13 cm <sup>3</sup>  |
| Anschlusslage                            | oben  |
| Einbaulage                               | beliebig  |
| Saugerform                               | oval flach  |
| Betriebsdruck                            | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                        | -60 kPa<br>-0.6 bar   |
| Betriebsmedium                           | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-A1-L  |
| Umgebungstemperatur                      | -20 °C...80 °C  |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck         | 150 N   |
| Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck | 92 N  |
| Produktgewicht                           | 38 g  |
| Befestigungsart                          | über Vakuumanschluss  |
| Vakuumanschluss                          | Innengewinde G1/4   |
| Farbe                                    | schwarz   |
| Shore-Härte                              | 60 +/- 5  |
| Werkstoff Einschraubzapfen               | Aluminium-Knetlegierung                                     |
| Werkstoff-Hinweis                        | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                         | NBR   |