


# Cilindro plano EZH-1,5/6,5-10

Número de artículo: 13009

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Diámetro del émbolo	3 mm Diámetro equivalente
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Empuje De simple efecto
Forma constructiva	Émbolo Vástago rectangular
Detección de posición	Sin
Seguridad torsional/guía	Vástago rectangular
Presión de funcionamiento	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, avance	3.8 N
Mínima fuerza recuperadora del muelle teórica	1 N
Máxima fuerza teórica recuperadora del muelle	1.7 N
Peso del producto	4 g
Tipo de fijación	Con taladro transversal
Conexión neumática	Boquilla estriada PK-3
Material de la tapa	Aluminio
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aluminio
Material del vástago	Reforzado con PA