



## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0.1 mm/m                                                               |
| Einbaulage                              | waagrecht                                                              |
| Konstruktiver Aufbau                    | Raumportalsystem<br>mit elektrischen und pneumatischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer                          | 100%                                                                   |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-Zone III                                                     |
| Lagertemperatur                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Relative Luftfeuchtigkeit               | 0 - 90 %                                                               |
| Umgebungstemperatur                     | 10 °C...45 °C                                                          |
| Wartungsintervall                       | 2500 km                                                                |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                                                           |
| Werkstoff Adapterplatte                 | Aluminium, eloxiert                                                    |
| Werkstoff Befestigungswinkel            | Aluminium, eloxiert<br>Stahl verzinkt                                  |
| Werkstoff Energieketten                 | PA-verstärkt                                                           |