

Pinza radial DHRS-25-A

Número de artículo: 1310162

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Precisión máx. de sustitución	0.2 mm
Ángulo máximo de apertura	180 grado
Simetría de rotación	0.2 mm
Precisión de repetición de las pinzas	0.1 mm
Número de mordazas	2
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Función de sujeción	Radial
Forma constructiva	Movimiento guiado forzado
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Presión de funcionamiento	2 bar...8 bar
Frecuencia de trabajo máxima de la pinza	3 Hz
Tiempo de apertura mínimo con 6 bar	102 ms
Tiempo de cierre mínimo con 6 bar	105 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 5 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Momento de sujeción total 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) al abrir	233 Ncm
Momento de fijación a 6 bar en cierre	215 Ncm
Momento de inercia de la masa	0.69 kgcm ²
Fuerza estática Fz máxima en la mordaza	75 N
Momento estático Mx máximo en la mordaza	3.2 Nm
Momento estático My máximo en la mordaza	3.2 Nm
Momento estático Mz máximo en la mordaza	3.2 Nm
Peso del producto	270 g

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con rosca interior y casquillo para centrar Con taladro pasante y casquillos para centrar A elegir:
Conexión neumática	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa ciega	PA
Material del cuerpo	Aleación de forja de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas	Acero de alta aleación