

# Racor rápido roscado en L largo QSMLL-M3-2

Número de artículo: 133032

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Mini                                                                |
| Diámetro nominal                                           | 0.8 mm                                                              |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                                     |
| Posición de montaje                                        | Cualquiera                                                          |
| Forma constructiva                                         | Forma en L, largo<br>Principio Push-pull                            |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura     | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                       |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                        |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambiente                                       | -10 °C...80 °C                                                      |
| Par de apriete nominal                                     | 0.48 Nm                                                             |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 55 %                                                              |
| Peso del producto                                          | 2.7 g                                                               |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior SW5,5                                             |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior M3                                                   |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 2 mm                       |
| Color del anillo extractor                                 | Azul                                                                |
| Material del pivote atornillado                            | Latón niquelado                                                     |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                   |
| Material del cuerpo                                        | PBT                                                                 |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                                 |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                 |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de alta aleación                                   |