

Ventosa
VAS-55-1/4-SI-B
Número de artículo: 1379348

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	3.5 mm
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	55 mm
Volumen de la ventosa con rosca de fijación	8.01 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Forma de la ventosa con rosca de fijación	Redondo plano
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-40 °C...200 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	110 N
Peso del producto	19 g
Tipo de fijación	A través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	Transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material del pivote atornillado	Aleación de forja de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la ventosa	VMQ (silicona)