

# Cilindro normalizado ESNU-25- -P-A

FESTO

Número de artículo: 14318



## Hoja de datos

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Carrera                                      | 1 mm...50 mm   |
| Diámetro del émbolo                          | 25 mm  |
| Rosca del vástago                            | M10x1,25   |
| Amortiguación                                | Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados                      |
| Posición de montaje                          | Cualquiera   |
| Conforme a la norma                          | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432  |
| Extremo del vástago                          | Rosca exterior   |
| Forma constructiva                           | Émbolo<br>Vástago<br>Camisa del cilindro                                     |
| Detección de posición                        | Para sensor de proximidad  |
| Variantes                                    | Vástago simple   |
| Presión de funcionamiento                    | 0.12 MPa...1 MPa<br>1.2 bar...10 bar   |
| Modo de funcionamiento                       | Empuje<br>De simple efecto   |
| Medio de funcionamiento                      | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando         | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC      | 2 - riesgo de corrosión moderado   |
| Conformidad PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                         | -20 °C...80 °C   |
| Energía de impacto en las posiciones finales | 0.3 J  |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance             | 271 N  |
| Masa móvil con carrera de 0 mm               | 71 g   |
| Aumento masa móvil por 10 mm de carrera      | 6 g  |
| Peso básico con carrera de 0 mm              | 238 g  |
| Peso adicional por 10 mm de carrera          | 11 g   |
| Tipo de fijación                             | Con accesorios   |
| Conexión neumática                           | G1/8   |
| Nota sobre el material                       | Conformidad con la Directiva RoHS  |

| Característica                     | Valor   |
|------------------------------------|---|
| Material de la tapa                | Aleación de forja de aluminio<br>Anodizado incoloro |
| Material de las juntas             | NBR<br>TPE-U (PU)                                   |
| Material del vástago               | Acero inoxidable de alta aleación                   |
| Material de la camisa del cilindro | Acero inoxidable de alta aleación                   |