

# Electroválvula

## VZWF-B-L-M22C-G1-275-V-1P4-6

Número de artículo: 1492146

FESTO



### Hoja de datos

| Característica                                              | Valor                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma constructiva                                          | Válvula de diafragma<br>accionamiento forzado                                                                                                       |
| Tipo de accionamiento                                       | Eléctrico                                                                                                                                           |
| Principio de sellado                                        | Blando                                                                                                                                              |
| Posición de montaje                                         | Imán en vertical                                                                                                                                    |
| Tipo de fijación                                            | Instalación en la tubería                                                                                                                           |
| Conexión de las válvulas de proceso                         | G1                                                                                                                                                  |
| Conexión eléctrica                                          | Forma A<br>Conector<br>Según EN 175301-803<br>Forma rectangular                                                                                     |
| Diámetro nominal                                            | 27.5 mm                                                                                                                                             |
| Función de la válvula                                       | 2/2 cerrada monoestable                                                                                                                             |
| Accionamiento manual auxiliar                               | Ninguna                                                                                                                                             |
| Sentido de flujo                                            | No reversible                                                                                                                                       |
| Medio                                                       | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Gases inertes<br>Aceite mineral<br>Agua<br>Líquidos neutros<br>Más fluidos de trabajo bajo demanda |
| Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN | 40                                                                                                                                                  |
| Diferencia de presión                                       | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                             |
| Valores característicos de las bobinas                      | 24 V DC: 11,0 W                                                                                                                                     |
| Fluctuaciones de tensión admisibles                         | +/- 10 %                                                                                                                                            |
| Presión del fluido                                          | 0 MPa...0.6 MPa                                                                                                                                     |
| Presión del medio                                           | 0 bar...6 bar<br>0 psi...87 psi                                                                                                                     |

| Característica                                     | Valor                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Viscosidad máx.                                    | 22 mm <sup>2</sup> /s             |
| Temperatura del medio                              | -10 °C...80 °C                    |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...35 °C                    |
| Índice de fuga según EN 12266-1                    | A                                 |
| Caudal Kv                                          | 11 m <sup>3</sup> /h              |
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 11750 l/min                       |
| Tiempo de conmutación ON                           | 275 ms                            |
| Tiempo de conmutación OFF                          | 290 ms                            |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-Zona III                |
| Material del cuerpo                                | Latón fundido                     |
| Código de material del cuerpo                      | CW617N                            |
| Material de las juntas                             | FPM                               |
| Material de los tornillos                          | Acero inoxidable de alta aleación |
| Código de material tornillo                        | 1.4301                            |
| Peso del producto                                  | 1500 g                            |
| Grado de protección                                | IP65                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 1 - riesgo de corrosión bajo      |