

Controlador de motor CMMP-AS-C10-11A-P3-M3

Número de artículo: 1501328

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	En placa base Atornillado
Peso del producto	3450 g
Indicación	Visualizador digital de siete segmentos
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según Directiva de máquinas de la Unión Europea Según la Directiva de baja tensión de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa del Reino Unido sobre maquinaria Según la normativa RoHS del Reino Unido Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Grado de protección	IP10 IP20
Grado de ensuciamiento	2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tensión nominal de funcionamiento, fases	Trifásico
Tensión nominal de funcionamiento AC	400 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Frecuencia de red	50 Hz...60 Hz
Corriente nominal	11 A
Filtro de red	Integrado
Tensión máxima del circuito intermedio, DC	560 V
Resistencia de frenado	68 Ohm
Potencia de impulso de la resistencia de frenado	8.5 kVA
Tensión nominal alimentación a la lógica DC	24 V
Margen admisible, tensión de la lógica	± 20 %
Consumo de corriente, alimentación a la lógica sin freno de sujeción	1 A

Característica	Valor
Margen de la tensión de salida AC	3x 0-360 V
Corriente de salida nominal	10 A
Corriente nominal por fase, efectiva	10 A
Corriente de pico por fase, efectiva	20 A
Duración máxima de la corriente de pico	5 s
Potencia nominal de los controladores	6000 VA
Potencia máxima	12000 VA
Frecuencia de salida	0 Hz...1000 Hz
Interfaz de parametrización	Parametrización y puesta en funcionamiento USB Ethernet
Acoplamiento del bus de campo	CANopen DeviceNet® EtherCAT EtherNet/IP Modbus®/TCP PROFINET Profibus DP
Perfil de comunicación	DS301/DSP402 FHPP
Acoplamiento de procesos	Acoplamiento I/O Para 256 registros de desplazamiento
Velocidad máx. de transmisión en bus de campo	1 Mbit/s
Conexión de bus	Conector 9 pines Sub-D
Salida interfaz encoder, características	Resolución de 16384 ppr
Salida interfaz encoder, función	Reposición del valor real mediante señales del encoder en funcionamiento regulado según las revoluciones. Valor nominal para el actuador slave postconectado.
Entrada interfaz encoder, características	Señales de encoder de 3 fases EnDat HIPERFACE RS422 SINCOS
Entrada interfaz encoder, función	Señal del encoder, valor nominal de revoluciones. En funcionamiento sincronizado como valor nominal de giros del actuador esclavo.
Cantidad de entradas lógicas digitales	10
Características de la entrada lógica	Con separación galvánica De libre configuración
Margen de trabajo de la entrada lógica	8 V...30 V
Número de salidas lógicas digitales 24 V DC	5
Características de las salidas lógicas digitales	Con separación galvánica Configuración parcialmente libre
Intensidad máxima, salidas lógicas digitales	100 mA
Número de entradas de consigna analógicas	2
Características de las entradas valores nominales	Entradas diferenciales Configurable para velocidad de giro Configurable según corriente
Entrada de valor nominal margen de trabajo	±10 V
Entrada de valor nominal de impedancia	20 kOhm
Número de salidas de supervisión analógicas	2
Margen de trabajo de salidas de supervisión	±10 V
Resolución salidas de supervisión	9 bit
Características de las salidas de supervisión	A prueba de cortocircuitos